



## Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI met rode DIN 71-schroefdop voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijke kleur/rood

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop en rode draaigreep
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>550800</b>
GTIN	<b>4007228550801</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,09</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,785</b>
--------------------	--------------

### Pallet

D x B x H (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	<b>0,0</b>
--------------	------------