


## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Gel-Power Batterie - GEL-40B

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	33 AH (c5), 40 AH (c20), 41 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	15 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B1
Abmessungen Measurements	LxBxH: 210x175x175 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Ventil-Stopfen  black PP box, black cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator  microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	A
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination  maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-Boote- Rollstühle - Wohnmobile  boats- cars- wheelchairs- camper
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

