

VALUE Wandgehäuse 18 HE (HxBxT) 910x570x600mm

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.99.0158 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.99.0158 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990137855 |



Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

- VALUE Wandgehäuse, schwarz, mit Glastür
- Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
- Boden-/Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- 19"-Ebene; in der Tiefe verstellbar
- Ein-Punkt-Schwenkhebel-Verriegelung, abschliessbar
- Max. Traglast (verteilt): 60kg

Für kleine Netzwerkinstallationen sind Wandgehäuse oft die bessere Lösung

Für kleine Netzwerkinstallationen ist oft selbst ein halbhoher Netzwerkschrank schon zu groß, zumal dafür erst ein Stellplatz gefunden werden muss. In solchen Fällen sind Wandgehäuse die bessere Lösung. Sie bieten ausreichend Platz für einige Switches und Patchpanel und benötigen durch die Wandmontage keinen Platz auf dem Fußboden. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Administrator bei entsprechender Aufhängung leicht den Status der Switches ablesen, ohne dafür in die Knie gehen zu müssen, oder ein Patchkabel umstecken, ohne auf dem Boden zu rutschen.

Die VALUE Wandgehäuse beweisen, dass solch praktische Lösungen auch attraktiv sein können. Die schwarzen, leicht glänzenden Gehäuse sind durchaus bürotauglich. Ein großzügiger Glaseinsatz in der Tür erlaubt auch bei geschlossener Tür freien Blick auf alle eingebauten aktiven und passiven Komponenten. Sowohl Tür als auch die Seitenwände können abgenommen werden, was optimalen Zugang ins Gehäuse-Innere ermöglicht; die Kabelzuführung kann von oben oder unten erfolgen. Die Tür der VALUE Wandgehäuse kommt mit abschließbarem Schwenkhebel.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | 19"/-10"-Schränke |
| Produkttyp | Wandschrank |
| Lieferumfang | Wandgehäuse, Erdungsset, Installationsmaterial (Lieferung als Bausatz) |
| Serverschrank | nein |
| Höheneinheiten HE | 18 |
| Mit Sockel | nein |
| Sockel mit Kippschutz | nein |
| Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel | 900x570x600mm |
| nutzbare Einbautiefe in mm | 450 mm |
| Front | Glastür mit Rahmen |
| Seitenwände | Stecktür |
| 19"-Ebene | vorne |
| Dach | Kabeleinführung möglich |
| Dach angehoben | nein |
| Bodenbereich | geschlossen |

| | |
|-----------|--------|
| Belüftung | passiv |
|-----------|--------|

| | |
|---------------------|------|
| Erdungsset montiert | nein |
|---------------------|------|

| | |
|--------------------|----|
| Lüfter nachrüstbar | ja |
|--------------------|----|

| | |
|------------------------|---------|
| Farbe (Schrankgestell) | schwarz |
|------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|---------|
| Farbe (Verkleidungsteile) | schwarz |
|------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Farbe (Designprofile) | schwarz |
|-----------------------|---------|