

Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm

Artikelnummer: 242154



Palettenhubwagen

- Traglast 2500 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 550 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm
- Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Lenkeinschlag 190 °
- Länge 1530 mm
- Gewicht 66 kg
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 3 Jahre Garantie




Technische Details

Hebegerät Hubwagen

Durchmesser Gabelrollen 80 mm

Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Breite Gabelrolle	93 mm
Traglast	2500 kg	Durchmesser Lenkräder	180 mm
Länge Gabel	1150 mm	Lenkeinschlag	190 °
Breite Gabelzinken	160 mm	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Tragbreite	550 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Hubhöhe (min.)	85 mm	Farbe Gabeln	reinorange // RAL2004
Hubhöhe (max.)	200 mm	Anlieferung	fertig montiert
Material Lenkrollen	Polyurethan	Garantie	3 Jahre
Material Gabelrollen	Nylon	Gewicht	66 kg
Gabelrollen	Tandem		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot