

## Mobile Werkbänke

### Traglast 400 kg

Der mobile Arbeitsplatz für Ihre Werkstatt, mit Schubladen und Schrankelement.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Vielschichtig verleimte Buche-Multiplex-Platte, 25 mm stark
- Schubladen auf Gleitführungen, ca. 80 % ausziehbar, Traglast je 20 kg
- Durchgehende, frontbündige Griffleiste, Zentralverschluss
- Zur Aufnahme von Einteilungsmaterial vorbereitet, siehe Seite 41
- Schrankelement mit verstärkter Flügeltür, Öffnungswinkel 180°, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- 1 verzinkter Fachboden, im Raster von 17 mm verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 160 mm, Lenkrollen mit Feststellern
- H x B x T 915 x 1090 x 600 mm

**3  
JAHRE  
GARANTIE**



Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Austattung	offenes Fach Schrankfach	offenes Fach 5 Schubl., 4 x 100 1 x 200	Schrankfach 4 Schubl., 2 x 100 2 x 200	Schrankfach 6 Schubl., 6 x 100
Gewicht kg	52	55	56	68
lichtgrau	528761	528763	528765	528767
andersfarbig	528762	528764	528766	528768
	---	---	---	---



➤ Farbauswahl siehe Seite 1179, Farbtafel 1.



## Mobile Werkbänke

### Traglast 500 kg

In 4 Ausführungen mit praxisgerechten Kombinationen von Schrankelement, offenem Fach und Schubladen.

- Gehäuse und Schubladen aus Qualitätsfeinblech
- Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 40 x 2 mm
- Zweifarbig Lackierung lichtgrau RAL 7035 / lichtblau RAL 5012
- Vielschichtig verleimte Buche-Multiplex-Platte, 25 oder 40 mm stark, wasserfest, verzugsfrei, geölt
- Kugelgelagerte Schubladen, 100 % ausziehbar, Auszugstopp, Traglast bis 100 kg
- Türen und Schubladen frontbündig
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Austattung	1 Flügeltür, 400 mm	1 Flügeltür, 400 mm	1 Flügeltür, 400 mm	1 Flügeltür, 600 mm
	1 Schubl., 150 mm	4 Schubl., 2 x 50	4 Schubl., 1 x 100	4 Schubl., 4 x 150
Breite mm	1200	1200	1200	1250
Tiefe mm	750	750	750	750
Höhe mm	859	859	859	935
Platte mm	40	40	40	25
Gewicht kg	71	91	139	140
	972556	974063	974085	974096
	---	---	---	---

