

## “Witeg” Rührwerkzeuge aus rostfreiem Edelstahl (V2A)



(1) Typ Propeller 3 Schaufeln



(2) Typ Propeller 4 Schaufeln



(3) Typ Diamant 4 Schaufeln



(4) Typ Zentrifuge 2 Schaufeln



(5) Teflonbeschichtet Typ Zentrifugal



(6) Typ Anker 2 Schaufeln

- Rührer aus Rostfreiem Stahl (V2A) und PTFE (Teflon)
- Exzellente Beständigkeit gegen Säuren, Chemikalien, Korrosion und hohe Temperaturen
- Universalausführungen

(1) Typ Propeller, 3 Schaufeln, Ø Stange 8 mm x L 500/650 mm, Flügel Ø 40/60/80/100 mm

DH.WOS501010 Rührer, PL010, Welle,  $\phi 8 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 40 mm  
 DH.WOS501011 , PL011, Welle,  $\phi 8 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 60 mm  
 DH.WOS501012 , PL012, Welle,  $\phi 8 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 80mm  
 DH.WOS501013 , PL013, Welle,  $\phi 8 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 100mm

(2) Typ Propeller, 4 Schaufeln, Ø Stange 8 mm x L 500/650 mm, Ø Flügel 70/90/110 mm

DH.WOS501015 Rührer, PL015, Welle,  $\phi 8 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 70 mm  
 DH.WOS501016 , PL016, Welle,  $\phi 8 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 90 mm  
 DH.WOS501017 , PL017, Welle,  $\phi 8 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 110mm

(3) Typ Diamant, 4 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500/650 mm, Ø Flügel 90/100 mm

DH.WOS501020 Rührer, PL020, Welle,  $\phi 8 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 90 mm  
 DH.WOS501021 , PL021, Welle,  $\phi 8 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 100 mm

(4) Typ Zentrifugal, 2 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500 mm, Ø Flügel 80 mm

DH.WOS501025 Rührer, PL025, Welle,  $\phi 8 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 80 mm

(5) Typ Zentrifugal, teflonbeschichtet, 2 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500/650 mm, Ø Flügel 90/120 mm

DH.WOS501030 Rührer, PL030, Welle,  $\phi 8 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 90 mm  
 DH.WOS501031 , PL031, Welle,  $\phi 8 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 120 mm

(6) Typ Anker, 2 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500/650 mm, Ø Flügel 70/90 mm

DH.WOS501035 Rührer, PL035, Welle,  $\phi 8 \times L500$  mm,  $\phi$  Flügel 70 mm  
 DH.WOS501036 , PL036, Welle,  $\phi 8 \times L650$  mm,  $\phi$  Flügel 90 mm

### \* Für Überkopfrührer mit hohem Drehmoment (HT-AX, HT-DX)

(1) Typ Propeller, 3 Schaufeln, Ø Stange 10 mm x L 500/650 mm, Flügel Ø 60/80/100 mm

DH.WOS501111 Rührer, PL111, Welle,  $\phi 10 \times L500$ mm,  $\phi$  Flügel 60 mm  
 DH.WOS501112 , PL112, Welle,  $\phi 10 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 80mm  
 DH.WOS501113 , PL113, Welle,  $\phi 10 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 100mm

(2) Typ Propeller, 4 Schaufeln, Ø Stange 10 mm x L 500/650 mm, Ø Flügel 90/110 mm

DH.WOS501116 Rührer, PL116, Welle,  $\phi 10 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 90 mm  
 DH.WOS501117 , PL117, Welle,  $\phi 10 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 110mm

(3) Typ Diamant, 4 Schaufeln, Ø Stange 10 x L 650 mm, Ø Flügel 100 mm

DH.WOS501121 Rührer, PL121, Welle,  $\phi 10 \times L650$ mm,  $\phi$  Flügel 100 mm

(6) Typ Anker, 2 Schaufeln, Ø Stange 10 x L 650/800 mm, Ø Flügel 70/140 mm

DH.WOS501135 Rührer, PL135, Welle,  $\phi 10 \times L650$  mm,  $\phi$  Flügel 90 mm  
 DH.WOS501136 , PL136, Welle,  $\phi 10 \times L800$  mm,  $\phi$  Flügel 140 mm

※ Bitte beachten Sie: weitere Flügel bzw. Wellen auf Kundenwunsch erhältlich