

Halogenglühlampe 8x30mm, G4 12V 35W satiniert

Artikel-Nr. 42513

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Lichtstrom:	650 lm
Sockel:	G4
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	30 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	matt
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, satiniert, Transversal.

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.