

Artikelnummer: 129308

Kurzbeschreibung: Rollbox, 4-seitig, 724 x 815 x 1640 mm, grau

Langbeschreibung: Rollboxen: Im modularen Baukastensystem mit einer innovativen Klemm-Technik gefertigt, haben sie eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60 bis -10-Grad C. Serienmäßig mit Kunststoff-Bodenplatten mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung (Material HDPE) und 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Kunststoff-Räder 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Maschenweite: 336 x 137 mm 4-seitig mit anklemmbarer Rückwand für mehr "Anlehnfläche" und optional einhängbarem Etagenboden gegen Mehrpreis (siehe Zubehör) mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand. Außenmaße: B 724 x T 815 x H 1640 mm Traglast: 500 kg Eigengewicht: 32 kg



EAN/GTIN: 4260474940141