

Artikelnummer: 156830

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8466, absenkbar, 2 Schubladen, 2 Türen, B 1250 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8466, absenkbar, 2 Schubladen, 2 Türen: Die Werkbank Serie 8466 ist in dieser Ausführung absenkbar. Hinzu kommt, dass die Werkbank Serie 8466 über zwei Schubladen und zwei Fachböden hinter Türen verfügt. Dieses Modell der Werkbank Serie 8466 hat ein Fahrgestell mit zwei Bock- zbd zwei Lenkrollen, welches über den Excenterhebel ein- und ausgefahrbar ist. Zudem kann die Werkbank auch abgesenkt werden. Bei einem ausgefahrenen Fahrgestell beträgt die Flächenlast max. 450 kg, ansonsten 1250 kg. Viel Stauraum bietet die Werkbank mit ihren zwei Schubladen. Je 180 mm hoch, haben sie eine Tragkraft von 100 kg und können um bis zu 90 Prozent ausgezogen werden. Daneben bietet die Werkbank zwei Fachböden mit zwei abschließbaren Türen. Bügelgriffe liegen separat bei. Mit einer Arbeitsplatte von rund 40 mm Stärke, einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung und viel Stauraum kaufen Sie mit der Werkbank Serie 8466 ein hochwertiges, langlebiges Produkt. Dabei erfolgt die Lieferung bereits fertig montiert. Zur Wahl steht Ihnen die Werkbank Serie 8466 in einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) 2 Schubladen: 2 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent Schubladen Innenmaß: B 490 x T 560 mm ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 2 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376996800