

Artikelnummer: 401485

Kurzbeschreibung: Aufbauportal m. Ausleger, Ansatz Tisch SPEZIAL Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1750 mm, anthrazit

Langbeschreibung: Aufbauportal m. Ausleger, Ansatz Tisch SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI: Dieses Manuflex Aufbauportal ist mit einem 350 mm tiefen Ausleger ausgestattet und hat eine Nutzhöhe von 1500 mm. Das Manuflex Aufbauportal eignet sich zur Befestigung an den Ansatz tischen der Serie Universal Spezial und Profi Spezial. Um die Arbeitsfläche oberhalb der Ansatz tische der Serien Universal Spezial und Profi Spezial optimal zu nutzen, benötigen Sie dieses Manuflex

Aufbauportal. Bei einer Nutzhöhe von 1500 mm lassen sich die einzelnen Aufbaukomponenten im Raster von 30 mm in der Höhe einstellen. So ist eine individuelle Aufbewahrung von Werkzeugen oder Gerätschaften möglich. Das Manuflex Aufbauportal hat einen 350 mm tiefen Ausleger, der mit bis zu 40 kg belastet werden kann. Es besteht aus zwei Aufbauprofilen mit Befestigungsbeschlägen, einer Querstabilisierungsstrebe, zwei Auslegern und einer 700 mm tiefen Schienenbahn-Laufschiene. Das Aufbauportal ist aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt und hat eine hochwertige Pulverbeschichtung. Insgesamt kann das Manuflex Aufbauportal mit bis zu 120 kg belastet werden und ist zudem jederzeit erweiterbar. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 2100 mm Für Ansatz tische der Systeme Universal Spezial und Werkbänke Profi Spezial mit Tiefe 700 mm 2 Aufbauprofile inkl. Befestigungsbeschlägen, eine Querstabilisierungsstrebe, 2 Ausleger und 1 Schienenbahn-Laufschiene Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Belastbarkeit Ausleger: 40 kg Tiefe Schienenbahnausleger: 700 mm Tiefe Ausleger: 350 mm Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



EAN/GTIN: 4045916132328