

**Artikelnummer:** 95012

**Kurzbeschreibung:** Alu-Stufenstehleiter, ohne Rollen, 10 Stufen

**Langbeschreibung:** Alu-Stufenstehleiter, ohne Rollen: Die einseitig besteigbare Stufenleiter ist mit einer großen Arbeitsplattform für einen sicheren Stand ausgestattet. Die profilierten Stufen sind fest mit den Holmen verbördelt. Der hohe Sicherheitsbügel besitzt eine integrierte Ablageschale zur Werkzeugablage. Alle Beschläge sind fest mit den Holmen verschraubt. Ab einer Arbeitshöhe von 3400 mm zusätzlich mit 2 Sicherheitsgurten. Stufentiefe: 80 mm  
3 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 2700 mm, Standhöhe ca. 700 mm, Leiternhöhe ca. 1350 mm  
4 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 2950 mm, Standhöhe ca. 950 mm, Leiternhöhe ca. 1600 mm  
5 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3200 mm, Standhöhe ca. 1200 mm, Leiternhöhe ca. 1800 mm  
6 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3400 mm, Standhöhe ca. 1400 mm, Leiternhöhe ca. 2050 mm  
7 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3650 mm, Standhöhe ca. 1650 mm, Leiternhöhe ca. 2300 mm  
8 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3900 mm, Standhöhe ca. 1900 mm, Leiternhöhe ca. 2500 mm  
10 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 4350 mm, Standhöhe ca. 2350 mm, Leiternhöhe ca. 3000 mm  
12 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 4800 mm, Standhöhe ca. 2800 mm, Leiternhöhe ca. 3450 mm



**EAN/GTIN:** 4009199124562