



## HEYTEC Werkstattwagen

Gestalten Sie Ihren Werkstattwagen individuell mit den austauschbaren Modulen

Die Schubladen lassen sich folgendermaßen kombinieren:

- 1) 3 x Modul\*
- 2) 1 x Modul\* & 1 x Modul\*\*
- 3) 1 x Modul\*\*\*

### Modul\*

- Maße: (B)145 x (T)340 mm

### Modul\*\*

- Maße: (B)290 x (T)340 mm

### Modul\*\*\*

- Maße: (B)435 x (T)340 mm

## Modul\*\*\* Schraubendrehereinsatz 1/2" für Werkstattwagen, 48-teilig

- mit 2-K Schaumstoffeinlage
- Maße: (B)435 x (T)340 x (H)35 mm
- Gewicht: 4.630 g

### Inhalt:

- 8 x Steckschlüsseinsätze Sechskant-Schrauben, Länge 62 mm: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm
- 5 x Steckschlüsseinsätze Sechskant-Schrauben, Länge 100 mm: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
- 4 x Steckschlüsseinsätze Innenvielzahn-Schrauben, Länge 62 mm: M5 / M6 / M8 / M10
- 4 x Steckschlüsseinsätze Innenvielzahn-Schrauben, Länge 100 mm: M6 / M8 / M10 / M12
- 9 x Steckschlüsseinsätze Innen-T-Profil-Schrauben, Länge 62 mm: T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60
- 4 x Steckschlüsseinsätze Innen-T-Profil-Schrauben, Länge 100 mm: T30 / T40 / T50 / T60
- 5 x Steckschlüsseinsätze Innen-Keilprofil-Schrauben, Länge 62 mm: M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 9 x Steckschlüsseinsätze Außen-T-Profil-Schrauben, Länge 38 mm: E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E22 / E24

### Anwendungsbeispiele:

- zum Lösen und Festziehen von Schrauben

### Für wen geeignet:

- Heimwerker
- Handwerker
- Bastler
- Monteure
- Mechaniker
- Hausmeister



Modul\*\*\* Schraubendrehereinsatz 1/2", 48-teilig

### enthaltend/containing/composition/contenido

	CL	62 mm	5/6/7/8/10/12/14/17
	CL	100 mm	6/8/10/12/14
	CL	62 mm	M5 / M6 / M8 / M10
	CL	62 mm	T 20/25/27/30/40/45/50/55/60
	CL	100 mm	M 6/8/10/12
	CL	100 mm	T 30/40/50/60
	CL	38 mm	E 10/11/12/14/16/18/20/22/24
	CL	62 mm	M5 / M6 / M8 / M10 / M12

### Inhalt

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Modul*** Schraubendrehereinsatz 1/2"	bestückt: 48-teilig			50829005200	11650327