

## rayonnage à pneus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1300 x 500 mm, pour pneus de Ø 680 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec traverses, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5017 bleu signalisation, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5017 bleu signalisation



**Numéro d'article: 224715**

## Rayonnage pour pneus

**pour pneus avec Ø de jusqu'à 680 mm**



rayonnage à pneus

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1300 x 500 mm
- charge max. par tablette 100 kg
- largeur du compartiment 1220 mm
- 3 niveaux avec traverses
- Réglable au pas de 90 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5017 bleu signalisation
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5017 bleu signalisation
- Produit livré démonté

## Détails techniques

|                             |                    |                          |                               |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| type de meuble              | rayonnage          | utilisation              | bilatéral                     |
| type de rayonnage           | rayonnage à pneus  | type tablette/niveau     | traverses                     |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable | tablette réglable au pas | 90 mm                         |
| matériau                    | acier              | surface de montant       | avec revêtement en plastique  |
| hauteur                     | 1950 mm            | surface de traverses     | avec revêtement en plastique  |
| largeur                     | 1300 mm            | couleur du montant       | bleu signalisation // RAL5017 |
| profondeur                  | 500 mm             | couleur traverse         | bleu signalisation // RAL5017 |
| pour Ø de pneumatiques      | 680 mm             | exécution couleur        | bleu signalisation // RAL5017 |
| charge maxi par tablette    | 100 kg             | livraison                | démonté                       |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce            | Poids                    | 16,6 kg                       |
| largeur de compartiment     | 1220 mm            |                          |                               |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 224257 |  | marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange |
| 224258 |  | marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange |