


dalle tapis antifatique

Almelo

système emboîtable, hauteur x longueur x largeur 13 x 910 x 910 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir



Numéro d'article: 235559



dalle tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles / pour sollicitations élevées
- système emboîtable
- hauteur x longueur x largeur 13 x 910 x 910 mm
- En caoutchouc avec surface à picots coloris noir
- quadrillage de 300 x 300 mm sur la face inférieure pour une découpe simple

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	surface de revêtement de sol	à picots
revêtement de sol	tapis antifatique	couleur	noir
confection	système emboîtable	hauteur	13 mm
module	dalle	longueur	910 mm
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	largeur	910 mm
convient pour	sollicitations élevées	équipement revêtement	face inférieure avec

(application)		de sol	quadrillage de 300 x 300 mm
lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	caoutchouc	Poids	10 kg

Accessoires

235564		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle - avec picots pour le côté extérieur lisse du tapis de sol, largeur 100 mm, en noir
235565		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle - sans picots pour le côté extérieur à picots du tapis de sol, largeur 100 mm, en noir
235566		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement mâle - avec picots pour le côté extérieur lisse du tapis de sol, largeur 100 mm, en jaune
235567		baguette de finition de bordure, Pour tapis antifatigue, système emboîtable, raccordement femelle - sans picots pour le côté extérieur à picots du tapis de sol, largeur 100 mm, en jaune
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute