

**Artikelnummer:** 95019

**Kurzbeschreibung:** Alu-Stufendoppelleiter, 2 x 7 Stufen

**Langbeschreibung:** Alu-Stufendoppelleiter, ohne Rollen: Die Alu-Stufendoppelleiter ist beidseitig besteigbar. Sie besitzt profilierte, 80 mm tiefe Stufen mit festen verbördelten Holmen. 2 starke Gurte mit verschraubten Laschen verhindern ungewolltes Auseinanderklappen. Die Leiter ist ferner mit stabilen, mehrfach verschraubten Aluminiumgelenken sowie mit rutschsicheren Zweikomponenten-Fu ssstopfen ausgestattet.

Stufentiefe: 80 mm 2 x 3 Stufen: Arbeitshöhe bis:

ca. 2250 mm, Leiterhöhe: 700 mm 2 x 4 Stufen:

Arbeitshöhe bis: ca. 2500 mm, Leiterhöhe: 950 mm

2 x 5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2700 mm, Leiterhöhe: 1200 mm 2 x 6 Stufen:

Arbeitshöhe bis: ca. 2950 mm, Leiterhöhe: 1400 mm 2 x 7 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca.

3200 mm, Leiterhöhe: 1650 mm 2 x 8 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3400 mm, Leiterhöhe:

1900 mm 2 x 10 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3900 mm, Leiterhöhe: 2350 mm



**EAN/GTIN:** 4009199124753