



## Perno di sollevamento VDI 3366

### Sintesi articoli

| N. ordine | A  | A1 | B  | B1 | D1 | D2   | D3   | G<br>per vite a<br>testa cilindrica | L   | L2 | L3 | T    | T1 | Portata<br>kg |
|-----------|----|----|----|----|----|------|------|-------------------------------------|-----|----|----|------|----|---------------|
| K2045.16  | 10 | 34 | 20 | -  | 16 | 9,5  | 14,5 | M8x25                               | 80  | 6  | 20 | 9    | 6  | 320           |
| K2045.20  | 10 | 37 | 25 | -  | 20 | 11,5 | 17,5 | M10x30                              | 90  | 8  | 25 | 11   | 8  | 630           |
| K2045.25  | 12 | 38 | 35 | -  | 25 | 14   | 20   | M12x40                              | 100 | 8  | 30 | 13   | 10 | 1250          |
| K2045.32  | 16 | 46 | 40 | -  | 32 | 18   | 26   | M16x45                              | 120 | 10 | 32 | 17,5 | 10 | 2000          |
| K2045.40  | 18 | 54 | 50 | -  | 40 | 23   | 33   | M20x60                              | 140 | 10 | 40 | 21,5 | 12 | 3200          |
| K2045.50  | 22 | 59 | 60 | -  | 50 | 27   | 39   | M24x70                              | 160 | 12 | 45 | 25   | 14 | 5000          |
| K2045.63  | 20 | 78 | 80 | 40 | 63 | 23   | 33   | M20x100                             | 200 | 12 | 50 | 21,5 | 16 | 8000          |