

Productinformatie

30 11 140

Langbektang

DIN ISO 5745

- Extreem belastbaar en slijtvast
- Verschillende bekvormen
- Lange, platte bekken
- Getande grijpvlakken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	30 11 140
EAN	4003773033936
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	86 g
Afmetingen	140 x 51 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	8,0 mm
Puntbreedte (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	4,0 mm
Beklengte (L3)	42,0 mm
Kopbreedte (W3)	15,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen