

## Termékinformációk


# 35 42 115 ESD

## Elektronikai markoló fogó ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Fogantyúk kétszínű több részből álló fekete/szürke bevonattal
- 45° lesarkított, fél-kerek pófák
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



### Általános

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Cikkszám  | 35 42 115 ESD                |
| EAN       | 4003773024866                |
| Fej       | tükrösített                  |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal   |
| Súly      | 70 g                         |
| Méreték   | 115 x 65 x 17 mm             |
| Szabvány  | DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5 |
|           |                              |
|           |                              |

### Műszaki jellemzők

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Pofa hossza (B)                 | 22,5 mm |
| Pofa vastagsága (illesztés) (D) | 6,5 mm  |
| Csúcs szélessége (E)            | 2,0 mm  |
| Tip Thickness (F)               | 1,5 mm  |
| Fej szélesség (A)               | 11,0 mm |
| Szög mérete                     | 45 °    |
| ESD                             | igen    |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

