

Broszura informacyjna

97 52 05

Szczypce do zagniatania Obsługiwane dwoma rękoma



- Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- Do 30 % mniejsza siła w porównaniu ze standardowymi szczypcami zagniatającymi dzięki przełożeniu dźwigni
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Łatwe zaciskanie przewodów o dużych przekrojach dzięki obrotowej głowce dwoma rękoma
- Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej główce oraz ergonomicznym rękojeściom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	97 52 05
EAN	4003773025467
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	572 g
Wymiary	250 x 83 x 24 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Nieizolowane, otwarte styki wtykowe (szerokość wtyków 4,8 + 6,3 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Krok drugi: użyj siły całej dłoni do zaciśnięcia szczypiec

Krok trzeci: jeżeli wymagana jest większa siła, np. przy zagniataniu izolowanych złązek 6,0 mm², wydłużone rękojeści pozwalają na obsługę szczypiec obiema rękami



Krok pierwszy: przyciągnij dolną rękojeść za pomocą dwóch palców do pozycji, w której obie szczęki dotykają zagniatanej złączki