

Termékinformációk

97 52 23

Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhoz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiai formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Általános

Cikkszám	97 52 23
EAN	4003773052159
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	565 g
Méret	250 x 79 x 24 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	Szigetetlen kábelsaruk és kábelösszekötők
Kapacitás négyzetmilliméter	16 / 25 mm ²
Fészkek száma	2
AWG	6 / 4

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



harmadik lépés: nagyobb erőt igénylő munkánál, például 6,00 mm²-es szigetelt összekötőknel a hosszabb fogás miatt kétkezes használat is lehetséges.



második lépés: ekkor az egész kezét használni kell a további krimpelő művelethez



első lépés: a szár elhozása két ujjal, - mindkét pofa ráfektetése a préselni kívánt csatlakozóra