

## Broszura informacyjna

**97 99 337**

### Tulejki kablowe z kołnierzem

100 szt.

DIN 46228-4: 2020-03

- Wielkość nominalna: 10 mm<sup>2</sup>
- Zawartość: 100 szt.
- Kolor: czerwony
- Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu
- Odporność na działanie wysokich temperatur do 105°C
- Materiał: E-Cu
- Powierzchnia ocynkowana elektrolitycznie
- Minimalna grubość powłoki 3µm



#### Ogólna

Nr art.	97 99 337
EAN	4003773076483
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

wymiar przewodu	10 mm <sup>2</sup>
AWG	8
Kolor	czerwony
L1	22 mm
L2	12 mm
d1	4,5 mm
d2	7,6 mm
S1	0,2 mm
S2	0,4 mm
Ilość	100
Izolacja	PP
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*