

Termékinformációk

98 24 00

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó kereszthornys csavarokhoz

Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ⚡

Altalános	
Cikkszám	98 24 00
EAN	4003773026433
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	32 g
Méretek	162 x 25 x 24 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Méret	PH0
Pengehossz	60 mm
Fogantyúhossz	102 mm
Penge – Ø	3,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Phillips® bejegyzett márkavédjegy Phillips Screw Company