

fetra chariot peu encombrant

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 1 ridelle (tube d'acier) et 1 plateau, étage supérieur rabattable, plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, châssis en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118635



fetra Chariot peu encombrant

force 500 kg

chariot peu encombrant

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (tube d'acier) et 1 plateau
- étage supérieur rabattable
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins

- roues avec bandage TPE
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	nombre de plateaux	2 pièce
type de chariot à dossier	chariot peu encombrant	fonction rabattable	étage supérieur rabattable
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1000 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	600 mm	roulement	roulement rainuré à billes
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	rectangulaire
exécution de plateforme	imperméable	couleur	bleu brillant // RAL5007
rehausses	1 ridelle (tube d'acier) et 1 plateau	garantie	10 années
emboîtable	oui	Poids	39 kg
matériau	acier		