

Rollcart trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,
draagvermogen 150 kg, steekplaat
breedte x diepte 450 x 150 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met TPE-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158321



Rollcart 3 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 150 kg

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1150 x 660 x 520 mm
- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 160 mm
- wielnaaf met groefkogellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	diameter wiel	160 mm
type kar	trapsteekwagen	materiaal velg	kunststof
draagvermogen	150 kg	wiellager	groefkogellager

breedte schep	450 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	150 mm	hoogte	1150 mm
set sterwielen	3 sterren	breedte	660 mm
materiaal	staal	diepte	520 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	gewicht	21 kg
banden	TPE		