

## ballenwaggen

draagvermogen 150 kg, hoogte x lengte x breedte 1040 x 1000 x 610 mm, opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), 2 laadkleppen (1 boven, 1 frontaal), vouwbaar in lege toestand, frame galvanisch blauw verzinkt, met TPE-banden



Artikelnummer: 219899



## ballenwagens



ballenwagen

- draagvermogen 150 kg
- hoogte x lengte x breedte 1040 x 1000 x 610 mm
- vulhoogte 870 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), 2 laadkleppen (1 boven, 1 frontaal), vouwbaar in lege toestand
- maaswijdte 100 x 40 mm
- afsluitbaar
- frame galvanisch blauw verzinkt
- staalconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden



transporttoestel	transportwagen	constructies functie	vouwbaar
type wagen	ballenwagen	afmeting draad	100 x 40 mm
materiaal	staal	plafond	ja
draagvermogen	150 kg	afsluitbaar	ja
hoogte	1040 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	1000 mm	banden	TPE
breedte	610 mm	wiel-ø	100 mm
vulhoogte	870 mm	oppervlak	galvanisch verzinkt
euronorm	nee	gewicht	31 kg
constructies	4 wanden (draadgaas), 2 laadkleppen		

## Gerelateerde Producten

244040		scheidingsrooster voor ballenwagen, lengte 610 mm, voor ballenwagen, van staal galvanisch blauw verzinkt
244041		scheidingsrooster voor ballenwagen, lengte 840 mm, voor ballenwagen, van staal galvanisch blauw verzinkt