

**bott**

## Verrijdbare werkbank

verso

hoogte x breedte x diepte 910 x 1000 x 600 mm, tafelblad van staal, uitrusting: 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 231771



### Verrijdbare werkbank





- hoogte x breedte x diepte 910 x 1000 x 600 mm
- tafelblad van staal
- uitrusting: 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel
- laden hoogte 1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd

|                       |                                |                      |                           |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| meubeltype            | tafel                          | materiaal onderstel  | staal                     |
| type tafel            | werkbank                       | oppervlak onderstel  | m. poedercoating          |
| hoogte                | 910 mm                         | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035     |
| breedte               | 1000 mm                        | oppervlak front      | m. poedercoating          |
| diepte                | 600 mm                         | kleur voorkant       | antracietgrijs // RAL7016 |
| in hoogte verstelbaar | nee                            | materiaal verwerking | gelast                    |
| werkbank uitrusting   | 1 lade, 1 legbord, 1 duwbeugel | verrijdbaar          | ja                        |
| laden aantal x hoogte | 1x175 mm                       | wielen aantal/soort  | 4 wielen                  |
| draagvermogen lade    | 75 kg                          | wiel-ø               | 125 mm                    |
| uittrekbare lade      | 100 %                          | gewicht              | 57,354 kg                 |
| materiaal plaat       | staal                          |                      |                           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 232989 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232991 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 232993 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233014 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart   |
| 233059 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs |
| 233447 |  | lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen  |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal  |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder   |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen |