

Wilms luchtontvochtiger KT 1130

Voor ruimtes van 230 - 290 m²,
onderbouw 2 wielen, bediening per
touchdisplay, geluidsniveau van 62
dB, hoogte x breedte x diepte 980 x
635 x 615 mm, van metaal in geel

Artikelnummer: 274045



Wilms






luchtontvochtiger

- Voor ruimtes van 230 - 290 m²
- Geschikt voor bouwplaatsen en loodsen
- Beschermt voor vochtschade
- functies: ontdooien met heet gas
- uitgerust met bedrijfsuren- en stroomteller
- onderbouw 2 wielen
- bediening per touchdisplay
- koudemiddel R454 C
- beschermingsklasse IPX4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater
- temperatuurbereik +5 °C tot +35 °C
- geluidsniveau van 62 dB
- hoogte x breedte x diepte 980 x 635 x 615 mm
- van metaal in geel

Technische details

kantoorhulp	luchtontvochtiger	vermogen	1900 W
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen en loodsen	luchtcapaciteit	1000 m³/h
bescherming tegen	vochtschade	ontvochtigingsvermogen	100
voor ruimteafmetingen	230-290 m²	temperatuurbereik	+5 °C tot +35 °C
luchtreiniger functie	ontdooien met heet gas	onderbouw	2 wielen
luchtreiniger uitrusting	bedrijfsurenteller, stroomteller	WEEE-registratienummer	DE90579767
koelvloeistof	R454 C	materiaal	metaal
geluidsniveau	62 dB	merk volgens EAR-registers	Wilms
bediening	touchdisplay	kleur	geel
hoogte	980 mm	stapelbaar	ja
breedte	635 mm	ip beschermingsklasse	X4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater
diepte	615 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
spanningsverzorging	230 V	gewicht	62 kg

Gerelateerde Producten

274046		meetapparaat, voor luchtontvochtiger, in wit
274054		hygrostaat, voor luchtontvochtiger, in grijs
274055		Afvoerslang, voor luchtontvochtiger, metergoed

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221310		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm

