




1

1 + 2



Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



2

Abb. mit Zubehör



3

Abb. mit Zubehör



4

## KOMPAKT

- ▶ Ideal zum Lagern und Transportieren
- ▶ Abschließbar

Robuste Stahlkonstruktion, mit Schiebegriff leicht und komfortabel zu bewegen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Doppelflügeltüren im Winkel von 180° zu öffnen, diebstahlsicher abschließbar über Basquille-Verriegung mit gleichschließendem Zylinderschloss.

### 1 + 2 Mit 3-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

30 mm überstehende Stahlkante.

- 1 **Einfarbig**  
In Lichtblau RAL 5012.
- 2 **Bicolor**  
In Weißaluminium RAL 9006 und Lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Mit spurlosen Vollgummireifen.

### 3 + 4 Mit 4-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

Aus beschichteter MDF-Platte, 75 mm hohe Aufkantung. Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende und abriebfeste Oberfläche. Recyclebar.

Deutsches Gebrauchsmuster.

- 3 **Stirn- und Längsseiten mit Stahlgitter**  
Maschenweite 50 x 50 mm.
- 4 **Dreiseitig Stahlblech, Türen mit Makrolon®-Scheiben**

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zubehör

#### Riefengummimatte für 1 + 2

Für sicheren Halt des Ablageguts. Selbstklebend, mit wenigen Handgriffen angebracht. Länge x Breite x Höhe 900 x 500 x 4 mm.

#### Fachböden für 1 – 4

Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Aus MDF-Holz oder Zinkblech. Zinkblech-Ausführung geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten wie Öl.

Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
L x B x H	außen mm	990 x 515 x 910	990 x 515 x 910	1150 x 740 x 1175	1150 x 740 x 1175
	innen mm	890 x 470 x 640	890 x 470 x 640	1015 x 680 x 770	1015 x 680 x 770
Ladefläche	Länge x Breite mm	900 x 500	900 x 500	1015 x 660	1015 x 660
Rad-Ø	mm	160	160	200	200
<b>Nr.</b>		<b>200 140 05</b>	<b>200 141 05</b>	<b>200 343 05</b>	<b>200 384 05</b>
<b>Zubehör</b>					
Riefengummimatte	<b>Nr.</b>	<b>200 174 05</b>	<b>200 174 05</b>	–	–
<b>Fachböden</b>					
<b>Ausführung</b>		1 + 2	1 + 2	3	4
		MDF-Platte, beschichtet	Zinkblech	MDF-Platte, beschichtet	MDF-Platte, beschichtet
Länge x Breite	mm	890 x 470	870 x 470	1032 x 682	1032 x 682
Stärke	mm	15	18	19	19
<b>Nr.</b>		<b>200 172 05</b>	<b>200 173 05</b>	<b>200 324 05</b>	<b>200 212 05</b>

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie