

bott Schlitzplatten-Rollwagen

6 Schlitzplatten, Höhe x Länge x Breite 1600 x 1000 x 650 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 126524



bott Schlitzplatten-Rollwagen

Schlitzplatten-Rollwagen

- 6 Schlitzplatten
- Höhe x Länge x Breite 1600 x 1000 x 650 mm
- mit Bodenwanne als Stauraum
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlblechkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Werkzeugbereitstellung	Platte	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Transportgerät	Transportwagen	Schlitzplatten Anzahl	6 Stück
Plattentyp	Schlitzplatten-Rollwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagentyp	Schlitzplatten-Rollwagen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Farbe	enzianblau // RAL5010

Tiefe	650 mm	Aufbauten	6 Schlitzplatten
Höhe	1600 mm	Lochabstand	38,1 mm
Länge	1000 mm	Wagen Ausstattung	mit Bodenwanne als Stauraum
Breite	650 mm	Gewicht	64,6 kg