

## Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

Zuglast 250 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 149417



## Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

### Traglast 250 kg

Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

- Zuglast 250 kg
- Standardhub Länge 3 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 4 x 12 mm
- Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9022 Perlhellgrau
- Kette galvanisch verzinkt
- Haken aus Stahl
- Bauhöhe 259 mm
- Breite x Tiefe 99,4 x 95 mm
- Hubkraft 22 daN
- Lastkette nach DIN EN 818-7-T

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Tiefe	95 mm
Hebezeugtyp	Flaschenzug	Kettenelemente	4 x 12 mm
Zuglast	250 kg	Material Gehäuse	Stahl
Standardhub	3 m	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell	Farbe Gehäuse	perlhellgrau // RAL9022

Hubkraft	22 daN	Material Haken	Stahl
Strangzahl	1 Stück	Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt
Material	Stahl	Norm	DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Bauhöhe	259 mm	Gewicht	4,2 kg
Breite	99,4 mm		

## Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar