

## Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 685 x 380  
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit  
Abrollrand, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272186



### Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 685 x 380 mm
- Höhe x Länge x Breite 805 x 710 x 400 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Gehäuse (Rad) Stahl

Wagentyp	Etagenwagen	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Material	Edelstahl	Etagenausrichtung	gerade
Traglast	100 kg	Höhe	805 mm
Ladeflächenlänge	685 mm	Länge	710 mm
Ladeflächenbreite	380 mm	Breite	400 mm
Etagen Anzahl	2 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Etagenabstand	460 mm	klappbar	nein
Material Plattform	Edelstahl	Radausstattung	verzinkt
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Rad-Ø	100 mm	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Radlager	Schwenklager	Gewicht	9 kg

## Dazu passt auch ...

219586



Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml

219597



Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml

222830



Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm