

PAVOY

Großraum-Falldürenschränk

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 405092



PAVOY Großraum-Falldürenschränk Basis

Großraum-Falldürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 500 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Falldür
- Türöffnungswinkel 110 °
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035


Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Universalschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Falttür	Türöffnungswinkel	110 °
Höhe	1000 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1500 mm	Material	Stahlblech
Tiefe	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	80 kg	Griff	Drehgriff
elektrisch leitend	nein	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	57 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

405110		Stahlboden für Großraum-Falttürenschränke, Breite x Tiefe 1500 x 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung