

Manorga Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1220 x 500 mm, Fachlast 110 kg, 5 Ebene(n) mit Blechboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 509954



MANORGA



Manorga Steckregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1220 x 500 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 110 kg
- Fach Breite x Tiefe 1210 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Blechboden
- Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit glatter Blechummantelung
- Im Raster von 62,5 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem.



Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar



Technische Details



| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Höhenverstellraster Ebene | 62,5 mm |
| Regaltyp | Lagerregal | Böden / Ebenen Ausstattung | verschweißter Trägerrahmen |
| Regalsystem | Stecksystem | Nutzung | beidseitig |
| Regalfeld | Grundfeld | Böden- / Ebenentyp | Blechboden |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archiv- und Lagerräume | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | pulverbeschichtet |
| Höhe | 2000 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1220 mm | Farbe Boden | blau// RAL5015 |
| Tiefe | 500 mm | Farbe Ständer | blau// RAL5015 |
| Fachlast | 110 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Feldlast | 1200 kg | Farbe Ausführung | blau// RAL5015 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Anlieferung | zerlegt |
| Fachbreite | 1210 mm | Garantie | 3 Jahre |
| Fachtiefe | 500 mm | Gewicht | 27 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 509955 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1230 x 500 mm, Fachlast 110 kg, 5 Ebene(n) mit Blechboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau |
| 509970 |  | Blechboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1210 x 500 mm, Für eine Fachlast von 110 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |

| | | |
|--------|---|---|
| 532431 |  | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |