

Kappes

Werkstattsschrank

RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, 4 Schublade(n), mit Werkbankplatte, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522526

® RasterPlan

KAPPES



Kappes Sichtfenster-Schrank RasterPlan®

mit Loch- und Schlitzprägung

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- doppelwandige Türen
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung
- Rückwand mit Systemlochung und Schlitzprägung
- mit Werkbankplatte







- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Werkstattsschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	600 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	80 kg	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schubladen Anzahl	4 Stück	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Schubladen Anzahl x Höhe	4x100 mm	Auszug	100 %
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Auszug Schublade	100 %
Schubladentraglast	110 kg	fahrbar	nein
Schubladen Ausstattung	Beschriftungsleiste, Klarsichtabdeckung	Rückwand Konstruktion	mit Systemlochung und Schlitzprägung
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	162 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot