



# U 71 GVD-3



## U 71 GVD-3

### inbouw-verbindingendoos

71 x 71 x 68 mm

Artikelnummer: 97136501

Apparaatverbindingendoos voor prefabbetonbouw, 3-delig, 4 schroefbevestigingen met schroefafstand van 60 mm, combineerbaar met normafstand 71 mm, volledig geïsoleerde vermogensoverdracht, geschikt voor alle soorten bekistingen en achterzijde bekisting, VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

voor klink- en magneetbevestiging



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	68 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

### Entries

mogelijke buisvoeringen:	6 x bis Ø 25 mm, 2 x bis Ø 20 mm
--------------------------	----------------------------------

## Toebehoren

HFL - flens
HM-UNI - houdmagneet
ANSW - bevestigingsschroef
ES-10 - inbouwschroef
ES-18 - inbouwschroef
ES-25 - inbouwschroef
GWB - schroefdraadbodem
HW VD-60 - afsluitdeksel
IBT LZA-18 - stanstang
IBT LZA-23 - stanstang
IBT LZA-OE - stanstang
IBT ST - Stoppen
IBT STE-LST/14 - pons
IBT STE-LST/18 - pons
IBT STE-LST/23 - pons
IBT STE-LST/30 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

# U 71 GVD-3

## Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja