

Lege behuizing met scharnierdeur

## GEOS-S 4050-22-o



### GEOS-S 4050-22-o

#### Lege behuizing met scharnierdeur

Artikelnummer: 71074501

Afmetingen: 400 x 500 x 226 mm

Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frame: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbelbaard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

#### met grijze deur



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	400 mm
----------	--------

### Afmetingen

Lengte:	500 mm
Hoogte:	226 mm
Inwendige lengte:	471 mm
Inwendige breedte:	371 mm
Inwendige hoogte:	204 mm

### Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogenvrij:	ja
Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C:	vergelijkbaar met 5VA
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

## Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	nee
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	nee
Sluitsysteem:	2-punts, spanjolet
Met bevestigingspunten in het deksel:	ja
Type bovendeeel:	Deur
Sluitgedeelte:	Dubbele bit, 3 mm

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal invoer:	niet relevant
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Certificaten

Klasse:	DNV
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

## Certificaten

Klasse:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

## Toebehoren

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - montageplaat](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - montageplaat](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - DIN-rail](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehouder](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - montagehouder set](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - scheidingswand](#)
- [72203601 - GEOS-S TW 50-22 - scheidingswand](#)
- [72200601 - GEOS-S IT 4050 - binnendeur](#)
- [72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - aanraakbeveiliging](#)
- [72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - aanraakbeveiliging](#)
- [72209301 - GEOS-S BSM 4050 - aanraakbeveiliging](#)
- [72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - aanraakbeveiliging](#)
- [72202601 - GEOS-S EPT 4050 - montageplaat deur](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set](#)
- [72005201 - GEOS MSS-50 - Mast montage set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set](#)
- [72013201 - GEOS DP-4050 - Designplaat](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - DIN-rail](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail](#)
- [72003901 - GEOS NS35/15-327 - DIN-rail](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN-rail](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - DIN-rail](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Draagframe](#)

[72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Draagframe](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - montagehouder set](#)

[72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - montageplaat frame](#)

[72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - schroeven-set](#)

[72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - snelsluitschroeven set](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - draaislot set](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - draaislot set](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - draaislot set](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - draaislot set](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - draaislot set](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - draaislot set](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - deurvergrendeling](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Binnenverlichting](#)

[72212001 - NT-35-24 - Voedingseenheid](#)

[26344001 - BEL Air M40 - beluchtingselementen set](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19540001 - LFR M40 - Gatenfrees](#)

[19550001 - LFR M50 - Gatenfrees](#)

[19563001 - LFR M63 - Gatenfrees](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[24841201 - KVR M12 LG - kabelwartel](#)

[24841601 - KVR M16 LG - kabelwartel](#)

[24842001 - KVR M20 LG - kabelwartel](#)

[24842501 - KVR M25 LG - kabelwartel](#)

[24843201 - KVR M32 LG - kabelwartel](#)

[24844001 - KVR M40 LG - kabelwartel](#)

[24845001 - KVR M50 LG - kabelwartel](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - kabelwartel](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)