


Technisch specificatieblad

Buismanchet met 6 bevestigingslippen

Artikelnr. 7202210



Buismanchet om brandbare buizen af te dichten.
In de stalen behuizing zitten brandwerende lagen, in geval van brand branden de thermoplastische buizen dicht.
Bevestiging met pluggen of draadstangen M8.





Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Bestelnr.	7202210
Type	TCX-160
Omschrijving 1	Buismanchet
Omschrijving 2	voor brandbare buizen
Dimensie	ø160mm
Kleur	grijs
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	107,00 kg/100 st.

Technische gegevens

		Lengte	220,00 mm
		Breedte	220,00 mm
		Zijhoogte	40,00 mm
		Afmeting D	220,00 mm
		Afmeting d	164,00 mm
		Afmeting h	40,00 mm
		Vorm	Rond
		Manchetsluiting	plug
		Met bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
		Buisdiameter	160-162 mm
		Toebehoren nodig	<input checked="" type="checkbox"/>