

| Artikel nummer | artikelnaam   |
|----------------|---|
| 827904006      | Aanwezigheidsmelder PM360-DE-30-M-2-ws, 2 kanaals, plafond montage, 2.000W, LED 400W, wit |



Aanwezigheidsmelder, 2 kanaals (licht + HAVC), plafond montage, range 30 meter, 2.000W, LED 400W, 30s - 30min., wit

| Technische gegevens               | 827904006             |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Aansluitwijze                     | Steekklem             |
| Diepte                            | 105,000 mm            |
| Spanningstype                     | AC                    |
| Inschakelvertraging               | 10 s                  |
| Uitschakelvertraging              | 300 s                 |
| Diameter                          | 112 mm                |
| Trappenhuisbewaking               | nee                   |
| Overbruggingsschakelaar           | nee                   |
| Geschikt voor draadloos           | nee                   |
| Max. schakelvermogen              | 2000 W                |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | nee                   |
| C-Belasting                       | ja                    |
| Diameter reikwijdte op vloer      | 30,00 m               |
| Bediening op afstand              | ja                    |
| Met alarmfunctie                  | nee                   |
| Transparant                       | nee                   |
| Min. nalooptijd                   | 30 s                  |
| Max. nalooptijd                   | 30 min                |
| Optimale montagehoogte            | 2,500 m               |
| Met DALI interface                | nee                   |
| Min. diepte van de inbouwdoos     | 0,00 mm               |
| Nom. spanning                     | 230 V                 |
| Kleur                             | wit                   |
| Uitvoering                        | Aanwezigheidsdetector |
| Halogeenvrij                      | ja                    |
| Oppervlaktebescherming            | gelakt                |
| Onderkruipbeveiliging             | nee                   |
| Inbouwdiepte                      | 52,000 mm             |
| Met afstandsbediening             | nee                   |
| Inbouwdiameter                    | 70 mm                 |
| Max. reikwijdte frontaal          | 2,500 m               |
| Max. reikwijdte zijwaarts         | 15,000 m              |
| Max. inschakelstroom              | 10,00 A               |
| HVAC-aansturing                   | ja                    |
| Constantlichtregeling             | nee                   |

| Technische gegevens                      |                      | 827904006 |
|--|----------------------|-----------|
| Ingang voor nevenunit                    | ja                   |           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)               | 9010                 |           |
| Met signaaleenheid                       | nee                  |           |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | ja                   |           |
| Koppelbaar aan netwerk                   | ja                   |           |
| Gedwongen uitschakeling                  | ja                   |           |
| Geschikt voor wandmontage                | geen                 |           |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | ja                   |           |
| Gedwongen inschakeling                   | ja                   |           |
| Max. presentiebereik                     | 3,100 m <sup>2</sup> |           |
| Vrije dierzone                           | nee                  |           |
| Uitvoering oppervlakte                   | mat                  |           |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | ja                   |           |