

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300110-010-S
EAN 4016032285793



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte (mit Micro B-Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

- Datentransferrate bis zu 480MB/s
- Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- AWG: 28

- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1 m
- Verpackung: Polybag
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	500	13,58	32,00	45,00	25,00	36.000,00
Innen-VPE	10	0,27	24,00	21,00	3,00	1.512,00
Einzel-VPE	1	0,03	0,80	9,20	19,60	144,26
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	0,50	10,50	8,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



