

B4056317

UNITEC M, 1,4/1,4

Kunststoffgehäuse mit zwei zueinander rechtwinkligen Bedienflächen, wahlweise single oder dual nutzbar. Frontteil 1,4 mm vertieft. Oberteil 1,4 mm vertieft. Zwei Folientastaturen einsetzbar! Befestigungsdome für die Leiterplattenmontage in Ober-, Unter- und Frontteil.

Ausführung

Mit Batteriefach 5 x AA

Lieferumfang

1 Unter-, Ober- und Frontteil, 1 Batteriefach- und -deckel, Kontaktfedern vernickelt, Montage-Set



TECHNISCHE DATEN

Material	ABS (UL 94 HB)
Schutzart	IP 40
Farbe	grauweiß RAL 9002
Standards	RoHS konform, REACH konform

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

Breite	148 mm
Tiefe	210 mm
Höhe	80 mm
Platinenlänge Unterteil	166 mm
Platinenbreite Unterteil	132 mm
Platinenlänge Oberteil	180 mm
Platinenbreite Oberteil	132 mm
Folienlänge	178,6 mm
Folienbreite	127,6 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.