

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 34,5 BK - 3240843

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ochranná hadice z polyamidu, třída hořlavosti HB, odolná vůči UV, 1 VPE = role à 25 m

Obchodní data

package_quantity	25
GTIN	4046356736596

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	29 mm
Vnější průměr	34,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C
Druh ochrany	IP67

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Zvlněná plastová hadice
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	PA
Poloměr ohnutí, statický	65 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	120 mm
Pevnost v tahu	100 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ano
Bezhalogenovost	ano
Připojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
------------	---

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 34,5 BK - 3240843

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
--	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177


UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Zeichengenehmigung 

Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 34,5 BK - 3240843

Aprobace

Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Příslušenství

Ochranný kryt

WP-EC TPE HF 34,5 BK - 3240979



WP-SC PA HF 34,5 BK - 3240986



Vlnocové šroubení

WP-G HF IP66 PG29 BK - 3240893



WP-G HF IP66 M32 BK - 3240900



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 34,5 BK - 3240843

Příslušenství

WP-G HF IP69K PG29 BK - 3240879



WP-G HF IP69K M32 BK - 3240886



WP-GA HF IP66 PG29 BK - 3240921



WP-GA HF IP66 M40 BK - 3240929



WP-GA HF IP69K PG29 BK - 3240907



WP-GA HF IP69K M32 BK - 3240914



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 34,5 BK - 3240843

Příslušenství

WP-GR HF IP66 PG29 BK - 3240949



WP-GR HF IP66 M40 BK - 3240957



WP-GR HF IP69K PG29 BK - 3240935



WP-GR HF IP69K M40 BK - 3240943



Montážní materiál

WP-BASE C PA HF 34,5 BK - 3240963



Ochranná hadice - WP-PA HF-HB 34,5 BK - 3240843

Příslušenství

WP-BASE HF 37 - 3240972



WP-BASE A PG29 - 3241081



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>