



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FED
Produkt- oder Komponententyp	Innere Ecke
Farbton	Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	76 x 40 mm
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Länge	220 mm
Höhe	76 mm
Breite	40 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,8 cm
VPE 1 Breite	24,4 cm
VPE 1 Länge	25,2 cm
VPE 1 Gewicht	630,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
