


## Hochvolt-Einbaustrahler, GU10

**Artikel-Nr. 36143070**

Hochvolt-Einbaustrahler, GU10, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>36143070</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 15.02.2021 00:01 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Farbe                               | weiß      |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk     |
| Art der Dimmung                     | sonstige  |
| Außendurchmesser                    | 82 mm     |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm     |
| Einbautiefe                         | 125 mm    |
| Material                            | Aluminium |
| Ausführung                          | GU10      |
| Leistung                            | max. 50 W |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Spannung                     | 230V AC 50Hz        |
| Leuchtmittel                 | Für HV-Halogenlampe |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung   |
| Schutzart                    | IP20                |
| Schutzklasse                 | II                  |
| Schwenkwinkel                | 20 °                |
| Spannungsart                 | AC                  |
| Sprengring                   | ohne Sprengring     |
| Verstellbarkeit              | schwenkbar          |