

Gedore
GEDORE 1578
Werkzeugwagen mit 6
Schubladen

Artikelnummer: 252358





GEDORE



Technische Details

Anzahl der Räder	4	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Gesamtbreite [mm]	605 mm	RAL-Farbtone	blau
1000 V isoliert	nein	Lenkrollen-Durchmesser mit Fests	100 mm
VDE zertifiziert	nein	Anzahl Querteiler	2
Netto-Gewicht [kg]	43 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schubladentyp	4x Typ 1, H. = 75 mm 1x Typ 2, H. = 120 mm 1x Typ 3, H. = 210 mm	Anzahl Längsteiler	6
Anzahl Schubladen	6	Farbe	GEDORE blau, RAL 5017
Gesamthöhe [mm]	930 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Statische Tragkraft [kg]	200 kg	Einzelauszugssperre	nein
Material	Stahlblech	Arbeitshöhe	930 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x)	140 mm	Abmessung (L x B x H)	930 x 605 x 375 mm
Tragkraft pro Schublade [kg]	20 kg	abschließbar	ja
Gesamtlänge [mm]	375 mm	Gewicht	43 kg

Zubehör

252054		1500 H 13 Antirutschmatte
252057		E-1580/14 Längsteiler 317x42 mm
252066		E-1580/11-80 Querteiler 80x40 mm
252208		GEDORE 1430 Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen