

# IDEAL 2445 mit automatischem Öler

max.

15

Blatt

← 24 cm

**Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Mit SSC – smart shred control für staufreies Shreddern.**

**Stufe P-4** 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl\*: 13-15 | 11-13

**Stufe P-5** 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl\*: 10-12 | 8-10

**Stufe P-6** 0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattzahl\*: 4-6 | 3-5

**Stufe P-7** 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt


Blattzahl\*: 4-5 | 3-4



\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | Papier 80 g/m<sup>2</sup>

## Technische Daten

<b>Volumen</b>	50 l (Unterschrank) 35 l (Schnittgutbehälter)
<b>Strom</b>	230 V / 50 Hz
<b>Leistung</b>	390-Watt-Wechselstrommotor



<b>Maße</b>	635 x 395 <sup>1</sup> x 291 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	21 kg

<sup>1</sup> Breite mit Ölfflasche: 402 mm

## Produktbeschreibung

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Mit SSC – smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 2445 mit automatischem Öler

## Ausstattungsmerkmale



### VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



### EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.




### PATENTIERTE SICHERHEITSKLAPPE

Besonders sicher: Elektronisch kontrollierte, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz.



### SCHNITTGUTBEHÄLTER

Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.



### AUTOMATISCHER ÖLER

Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



### SSC – SMART SHRED CONTROL

Shreddern macht Spaß – vor allem staufrei: Dafür sorgt der Smiley der SSC-Funktion: leuchtet er, ist alles im „grünen Bereich“. Blinkt er, ist die Kapazitätsgrenze fast erreicht.



[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

# IDEAL