

NMPRO-M32

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	42 inch
Dim. max. schermo*	55 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	30 kg (per schermo)
Schermi	6
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	600x400 mm

FUNZIONALITÀ

Tipologia	Fisso
Regolazione altezza	197 cm
Regolazione della larghezza	349 cm
Regolazione della profondità	82 cm
Tipo di regolazione	Manuale

INFORMAZIONI


Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447731

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.

MOBILETTO NEOMOUNTS PRO PORTATILE PER



Neomounts



Neomounts

NMPRO-M32 è un mobiletto portatile Videowall per schermi LCD/LED/Plasma fino a 55"/65" - Nero

Il supporto a pavimento Videowall Neomounts Pro, modello NMPRO-M32 è un mobiletto portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 55"/65".


Il supporto NMPRO-M32 ha una capacità massima di trasporto di 30 kg per schermo. Questo prodotto è adatto per sei schermi con fori VESA modello da 100x100 fino a 400x400 mm (65") o da 100x100 fino a 600x400 mm (55").

I cavi possono essere collocati attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.

* Tutto il materiale di installazione e i piedini di livellamento sono inclusi nel prodotto.

NMPRO-M32

MOBILETTO NEOMOUNTS PRO PORTATILE PER



Neomounts