




FE 1052 Ladegabel

stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung 540 - 900 mm verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Automatischer Gew.sausgleich mit Stahlrollenführung im Oberteil. Lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.




Typ	Traglast in kg	Zinkenquerschnitt	Gew.	Tragarmlänge
1052.1	600	40/90	128	1000
1052.2	1000	40/90	140	1000
1052.3	1500	40/100	160	1000
1052.4	2000	45/120	200	1000
1052.5	3000	50/130	250	1000



FE 1053 Ladegabel

stufenlos verstellbare Weite durch Hand von 450 - 950 mm verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm Gew.sausgleich erfolgt durch individuelle Positionierung des Trageringes. Lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.



Typ	Traglast in kg	Zinkenquerschnitt	Gew.	Tragarmlänge
1053.1	600	40/90	105	1000
1053.2	1000	40/90	130	1000
1053.3	1500	40/100	145	1000
1053.4	2000	45/120	198	1000
1053.5	3000	50/130	240	1000


Leichte Ausführung

1053.6	600	40/90	75	1000
1053.7	1000	40/90	100	1000
1053.8	1500	40/100	110	1000
1053.9	2000	45/120	140	1000
1053.10	3000	50/130	190	1000



FE 1054 Ladegabel

- mit automatischem Gew.sausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil
- stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 mm - 950 mm
- verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 mm - 1750 mm
- lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße und in jeder gewünschten Sondergröße
- die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.



Typ	Traglast in kg	Zinkenquerschnitt	Gew.	Tragarmlänge
1054.1	600	40/90	115 kg	1000
1054.2	1000	40/90	138 kg	1000
1054.3	1500	40/100	158 kg	1000
1054.4	2000	45/120	200 kg	1000
1054.5	3000	50/130	248 kg	1000

Leichte Ausführung

1053.6	600	40/90	85	1000
1053.7	1000	40/90	110	1000
1053.8	1500	40/100	120	1000
1053.9	2000	45/120	150	1000
1053.10	3000	50/130	200	1000