NESTLE DIGIT WINKELMESSER

ARTIKEL-NUMMER 17002001



MIT DEN BESTEN MESSEN

ELEKTRONISCHE WINKELMESSER MIT DIGITALANZEIGE

- Digitale Winkelmesser für den Innenausbau. Sie eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger und bei Dachfirsten.
- Erleichtern Sie Ihre Arbeit mit den elektronischen Winkelmessern von NESTLE.
- Anzeige der Winkel 0-199,9° auf 0,1° genau.
- Toleranz von 0,15°
- Große Ziffern im LCD-Display sind auch auf einige Entfernung noch leicht ablesbar.
- Durch Horizontal- und Vertikallibelle wird eine Verwendung als Wasserwaage und Neigungsmesser ermöglicht.
- Die aufgedruckte Maßskala ersetzt den Meterstab.

Nur ein robustes Messinstrument kann dauerhafte Präzision garantieren:

- Messschenkel aus Aluminium aus hochpräziser CNC-Fertigung.
- Die rote Pulverlackierung macht die Winkelmesser widerstandsfähig gegen Wind und Wetter.
- Display und Libellen hinter Plexiglas sicher geschützt.
- Das Messmodul liegt innerhalb des Gehäuses und kann so von außen nicht angegriffen werden.
- Der DIGIT-Winkelmesser ist in vier Längen lieferbar.
- Niedriger Stromverbrauch für minimalen Batterieverbrauch.
- Lieferung mit 9 V-Blockbatterie.
- Low-Bat-Anzeige verhindert Ausfallzeiten.

VORTEILE

- · Mehr als 1000 (!) Stunden Betriebszeit mit einer Batterie.
- Exakte Winkelanzeige beim Einschalten in jeder Position keine Nullstellung notwendig.
- · Tausendfach bewährte Zuverlässigkeit und Präzision.



TECHNISCHE DATEN	
ArtNr. 17001001	Länge: 517 mm
Gewicht	1.000 g
ArtNr. 17002001	Länge: 767 mm
Gewicht	1.200 g
ArtNr. 17003000	Länge: 1067 mm
Gewicht	1.700 g
Linearitätstoleranz alle Modelle	0,15°
Messbereich alle Modelle	0°-199,9° (0°-185° bei 17000001)
Stromversorgung	9 V-Block



ZUBEHÖR

Für die DIGIT-Winkelmesser sind für zwei Modelle Taschen verfügbar:

· Tasche für 17001001, Art.-Nr. 17901000.

