




Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Einstellbare L-Einschraubverschraubungen				metrisch	
Typ	Typ	Typ Klemmring		Rohr Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)		außen	gewinde
leichte Baureihe					
EL 6 LM	EL 6 LM ES	EL 6 LM NC		6 L	M 10 x 1
EL 8 LM	EL 8 LM ES	EL 8 LM NC		8 L	M 12 x 1,5
EL 10 LM	EL 10 LM ES	EL 10 LM NC		10 L	M 14 x 1,5
EL 12 LM	EL 12 LM ES	EL 12 LM NC		12 L	M 16 x 1,5
EL 15 LM	EL 15 LM ES	EL 15 LM NC		15 L	M 18 x 1,5
EL 18 LM	EL 18 LM ES	EL 18 LM NC		18 L	M 22 x 1,5
EL 22 LM	EL 22 LM ES	EL 22 LM NC		22 L	M 26 x 1,5
EL 28 LM	EL 28 LM ES	---		28 L	M 33 x 2
EL 35 LM	EL 35 LM ES	---		35 L	M 42 x 2
EL 42 LM	EL 42 LM ES	---		42 L	M 48 x 2
schwere Baureihe					
EL 6 SM	EL 6 SM ES	EL 6 SM NC		6 S	M 12 x 1,5
EL 8 SM	EL 8 SM ES	EL 8 SM NC		8 S	M 14 x 1,5
EL 10 SM	EL 10 SM ES	EL 10 SM NC		10 S	M 16 x 1,5
EL 12 SM	EL 12 SM ES	EL 12 SM NC		12 S	M 18 x 1,5
EL 14 SM	EL 14 SM ES	EL 14 SM NC		14 S	M 20 x 1,5
EL 16 SM	EL 16 SM ES	EL 16 SM NC		16 S	M 22 x 1,5
EL 20 SM	EL 20 SM ES	EL 20 SM NC		20 S	M 27 x 2
EL 25 SM	EL 25 SM ES	EL 25 SM NC		25 S	M 33 x 2
EL 30 SM	EL 30 SM ES	---		30 S	M 42 x 2
EL 38 SM	EL 38 SM ES	---		38 S	M 48 x 2



Einstellbare L-Einschraubverschraubungen				G-Gewinde	
Typ	Typ	Typ Klemmring		Rohr Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)		außen	gewinde
leichte Baureihe					
EL 6 LR	EL 6 LR ES	EL 6 LR NC		6 L	G 1/8"
EL 8 LR	EL 8 LR ES	EL 8 LR NC		8 L	G 1/4"
EL 10 LR	EL 10 LR ES	EL 10 LR NC		10 L	G 1/4"
EL 12 LR	EL 12 LR ES	EL 12 LR NC		12 L	G 3/8"
EL 15 LR	EL 15 LR ES	EL 15 LR NC		15 L	G 1/2"
EL 18 LR	EL 18 LR ES	EL 18 LR NC		18 L	G 1/2"
EL 22 LR	EL 22 LR ES	EL 22 LR NC		22 L	G 3/4"
EL 28 LR	EL 28 LR ES	---		28 L	G 1"
EL 35 LR	EL 35 LR ES	---		35 L	G 1 1/4"
EL 42 LR	EL 42 LR ES	---		42 L	G 1 1/2"
schwere Baureihe					
EL 6 SR	EL 6 SR ES	EL 6 SR NC		6 S	G 1/4"
EL 8 SR	EL 8 SR ES	EL 8 SR NC		8 S	G 1/4"
EL 10 SR	EL 10 SR ES	EL 10 SR NC		10 S	G 3/8"
EL 12 SR	EL 12 SR ES	EL 12 SR NC		12 S	G 3/8"
EL 14 SR	EL 14 SR ES	EL 14 SR NC		14 S	G 1/2"
EL 16 SR	EL 16 SR ES	EL 16 SR NC		16 S	G 1/2"
EL 20 SR	EL 20 SR ES	EL 20 SR NC		20 S	G 3/4"
EL 25 SR	EL 25 SR ES	EL 25 SR NC		25 S	G 1"
EL 30 SR	EL 30 SR ES	---		30 S	G 1 1/4"
EL 38 SR	EL 38 SR ES	---		38 S	G 1 1/2"



⚠️ Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.