



# QUICK KLICK - mit nur einem Klick!


## QUICK KLICK - einfach, hochwertig.

Das bewährte Gardena Kupplungssystem gibt es nun auch aus hochwertigem Messing. Die Schlauchverbinder und Hahnanschlüsse sind schlagfest und trotzen der UV-Strahlung ohne zu ermüden. Neben den klassischen Komponenten bieten wir hochwertige Gieß- und Reinigungsgeräte für verschiedene Einsatzzwecke.

### Spezifikationen für Gartenschlauch-Schlauchkupplungen bis 10 bar

Körper:	Messing,
Dichtung:	NBR
Klemmring:	Nylon
Temperaturbereich:	0°C bis max. + 60°C
Betriebsdruck:	0 - 8 bar
Medium:	Wasser

### KUGELAUSLAUFHAHN mit zusätzlichen Abgang



WINKELHAHNANSCHLUSS 3/4"  
Innengewinde x Steckkupplung

SCHLAUCHVERBINDER 1/2"  
15 x 15 mm  
SCHLAUCHVERBINDER 3/4"  
19 x 19 mm



KUPPLUNG  
Doppelstecker



STECKKUPPLUNG  
x 1/2" Tülle



Y-VERTEILERSTÜCK  
3 x Steckkupplung

PROFI  
GARTENSPRITZE



ANSCHLUSS 3/4"  
Innengewinde  
Außengewinde  
3/4" ohne Wasserstop  
3/4" mit Wasserstop



GARTENSPRITZE mit Flexschlauch



SCHLAUCHANSCHLUSS  
mit 6 Kugeln  
1/2" ohne Wasserstop  
1/2" mit Wasserstop  
3/4" ohne Wasserstop  
3/4" mit Wasserstop